



Dynalite- signaalihimmentimen ohjaimet

DMBC110

Dynalite-signaalihimmentimen ohjaimet on suunniteltu toimimaan myös tulevilla projekteilla. Ne voivat lähettää kaikkia toimialan vakio-ohjainprotokollia (1-10V, DSI, DALI ja DALI-yleislähetys) ja tukevat kahta asennusvaihtoehtoa sekä DIN-kiskolle että seinärasialle, mikä tuo joustavuutta asennusratkaisuihin. Signaalihimmentimen ohjaimet tukevat myös laajaa valikoimaa virtalähteiden ohjaimia. Piirien määrä ja koko voi vaihdella, ja piirejä voidaan käyttää itsenäisesti tai järjestelmän osana projektin vaatimusten mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DMBC110

Koko tuotenimi	DMBC110
Full EOC	871016350636400
Tilauskoodi	913703030009
Tuotekoodi (12NC)	913703030009
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8710163506364
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163506371

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet

Mittapiirros

