



Controlere Dyalite de reducere a intensității semnalului

DMBC110

Gama Dyalite de controlere de reducere a intensității semnalului a fost creată pentru a satisface cerințele viitoare ale proiectelor. Acestea sunt capabile să transmită toate protocoalele standard pentru balast din domeniu (1 – 10 V, DSI, DALI și Broadcast DALI) și să accepte două game de oportunități de instalare, atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete, pentru flexibilitatea instalării. Gama de controlere de reducere a intensității semnalului permite utilizarea unei game ample de controlere pentru balast, având un număr mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcționează individual sau ca parte a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerință a proiectului.

Catalog de date

Informații generale		Numele complet al produsului	
Observații	Descărcați Iluminat - Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă	Full EOC	DMBC110
Marcaj CE	Marcaj CE	Cod de comandă	871016350636400
În conformitate cu RoHS	Da	Număr material (12NC)	50636400
Temperatură		Numărator SAP – Cantitate per pachet	913703030009
Interval temperatură ambientală	De la 0 până la +50 °C	EAN/UPC – Produs/Cutie	1
Date despre produs		Numărator SAP – Pachete per exterior	8710163506364
Nume comandă produs	DMBC110	EAN/UPC – Cutie	8710163506371

Controlere Dynalite de reducere a intensității semnalului

Cote

