



Dynalite- signaalihimmentimen ohjaimet

DDBC300-DALI

Dynalite-signaalihimmentimen ohjaimet on suunniteltu toimimaan myös tulevisissa projekteissa. Ne voivat lähettää kaikkia toimialan vakio-ohjainprotokollia (1-10V, DSI, DALI ja DALI-yleislähetys) ja tukevat kahta asennusvaihtoehtoa sekä DIN-kiskolle että seinärasialle, mikä tuo joustavuutta asennusratkaisuihin. Signaalihimmentimen ohjaimet tukevat myös laajaa valikoimaa virtalähteiden ohjaimia. Piirien määrä ja koko voi vaihdella, ja piirejä voidaan käyttää itsenäisesti tai järjestelmän osana projektin vaatimusten mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	DDBC300-D

Koko tuotenimi	DDBC300-DALI
Full EOC	871016350641800
Tilauuskoodi	50641800
Tuotekoodi (12NC)	913703031109
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8710163506401
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163506418

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet

Mittapiirros

