



Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

DDBC320-D

La gama Dynalite de controladores de regulador de señal se ha diseñado para satisfacer las demandas futuras de los proyectos. Son capaces de transmitir todos los protocolos de controladores estándar del sector (1-10V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de posibilidades de instalación, tanto en riel DIN como en caja de pared, para permitir posibilidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de señal también admite una amplia gama de controladores con una variedad de números de circuito y tamaños para trabajar individualmente o como parte de un sistema, adaptándose a cualquier requisito de proyecto.

Datos del producto

Información general	
Observaciones	Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Marca CE	Marca CE
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 a +40 °C

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DDBC320-D
Nombre del producto completo	DDBC320-D
Full EOC	871016350642500
Código del pedido	913703031209
N.º de material (12NC)	913703031209
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8710163506425
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8710163506432

Plano de dimensiones

