



Controlere Dyalite de reducere a intensității semnalului

DDBC320-DALI

Gama Dyalite de controlere de reducere a intensității semnalului a fost creată pentru a satisface cerințele viitoare ale proiectelor. Acestea sunt capabile să transmită toate protocoalele standard pentru balast din domeniu (1 – 10 V, DSI, DALI și Broadcast DALI) și să accepte două game de oportunități de instalare, atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete, pentru flexibilitatea instalării. Gama de controlere de reducere a intensității semnalului permite utilizarea unei game ample de controlere pentru balast, având un număr mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcționează individual sau ca parte a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerință a proiectului.

Catalog de date

Informații generale		Numele complet al produsului	
Observații	Descărcați Iluminat - Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă	Full EOC	871016350642500
Marcaj CE	Marcaj CE	Cod de comandă	50642500
În conformitate cu RoHS	Da	Număr material (12NC)	913703031209
Temperatură		Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Interval temperatură ambientală	De la 0 până la +40 °C	EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163506425
Date despre produs		Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Nume comandă produs	DDBC320-D	EAN/UPC – Cutie	8710163506432

Controlere Dynalite de reducere a intensității semnalului

Cote

