



Dynalite- signaalihiimentimen ohjaimet

DDBC1200

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet on suunniteltu toimimaan myös tulevaisissa projekteissa. Ne voivat lähettää kaikkia toimialan vakio-ohjainprotokollia (1-10V, DSI, DALI ja DALI-yleislähetys) ja tukevat kahta asennusvaihtoehtoa sekä DIN-kiskolle että seinärasialle, mikä tuo joustavuutta asennusratkaisuihin. Signaalihiimentimen ohjaimet tukevat myös laajaa valikoimaa virtalähteiden ohjaimia. Piirien määrä ja koko voi vaihdella, ja piirejä voidaan käyttää itsenäisesti tai järjestelmän osana projektin vaatimusten mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DDBC1200

Koko tuotenimi	DDBC1200
Full EOC	871869600687000
Tilauuskoodi	00687000
Tuotekoodi (12NC)	913703035109
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696006870
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696014370

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet

Mittapiirros

