



Reguladores de sinal Dynalite

DDBC1200

A gama Dynalite de reguladores de sinal foi concebida para responder às necessidades futuras dos projetos. Estes têm capacidade para transmitir todos os protocolos de controladores standard da indústria (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e suportam duas gamas de oportunidades de instalação em configurações de calha DIN e caixa de parede, de modo a permitir oportunidades de instalação flexível. A gama de reguladores de sinal também suporta um vasto leque de controladores com uma variedade de números e tamanhos de circuitos para funcionar individualmente ou como parte de um sistema, adaptando-se a qualquer requisito do projeto.

A gama Dynalite de reguladores de sinal foi concebida para responder às necessidades futuras dos projetos. Estes têm capacidade para transmitir todos os protocolos de controladores standard da indústria (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e suportam duas gamas de oportunidades de instalação em configurações de calha DIN e caixa de parede, de modo a permitir oportunidades de instalação flexível. A gama de reguladores de sinal também suporta um vasto leque de controladores com uma variedade de números e tamanhos de circuitos para funcionar individualmente ou como parte de um sistema, adaptando-se a qualquer requisito do projeto.


Dados do produto

Reguladores de sinal Dynalite


Informações gerais	
Marca CE	CE
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Marca RoHS	ROHS
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	0 to +40°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871869600687000

Nome de produto da encomenda	DDBC1200
EAN/UPC – Produto	8718696006870
Código de encomenda	00687000
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	913703035109
Peso líquido (Peça)	485,000 g

Desenho dimensional



Dynalite Signal Dimmer Controllers



Dynalite Signal Dimmer Controllers

