



Controlere Dynalite de reducere a intensității semnalului

DDBC1200

Gama Dynalite de controlere de reducere a intensității semnalului a fost creată pentru a satisface cerințele viitoare ale proiectelor. Acestea sunt capabile să transmită toate protocoalele standard pentru balast din domeniu (1 – 10 V, DSI, DALI și Broadcast DALI) și să accepte două game de oportunități de instalare, atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete, pentru flexibilitatea instalării. Gama de controlere de reducere a intensității semnalului permite utilizarea unei game ample de controlere pentru balast, având un număr mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcționează individual sau ca parte a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerință a proiectului.

Catalog de date

Informații generale		Numele complet al produsului	
Observații	Descărcați Iluminat - Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă	Full EOC	DDBC1200
Marcaj CE	Marcaj CE	Cod de comandă	871869600687000
În conformitate cu RoHS	Da	Număr material (12NC)	00687000
Temperatură		Număr SAP – Cantitate per pachet	1
Interval temperatură ambientală	De la 0 până la +40 °C	EAN/UPC – Produs/Cutie	913703035109
Date despre produs		Număr SAP – Pachete per exterior	1
Nume comandă produs	DDBC1200	EAN/UPC – Cutie	8718696014370

Controlere Dynalite de reducere a intensității semnalului

Cote

