



Dynalite Relay Controllers

DDRC810DT-GL

Reléové ovladače patří mezi nejpobulárnější zařízení pro ovládání osvětlení a jako takové hrají zásadní roli v oblasti energetického managementu a ovládání osvětlení. Řešení Dynalite dostupné v provedení s montáží na lištu DIN i v nástěnných skříňkách umožňuje použít širokou řadu reléových ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo kombinovaném zapojení, podle požadavků libovolného projektu. Každé zařízení je schopno uložit do paměti více než 170 předvoleb, které lze pomocí jednoduchých síťových zpráv vyvolat a využít pro složitou logiku přepínání. Jelikož jsou předvolené scénáře osvětlení jsou uloženy v rámci každého relé, samotný proces uvedení do provozu a využití síťových zpráv je značně jednodušší.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	DDRC810DT-GL
Značka CE	Značka CE	Objednací kód	871869600688700
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	00688700
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	913703035209
Rozsah okolních teplot	0 až +50 °C	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabici	8718696006887
Objednací název produktu	DDRC810DT-GL	Pouzdro – EAN/UPC	1
		8718696014387	

Dynalite Relay Controllers

Rozměrové výkresy

