



Dynalite Schaltaktoren

DDRC810DT-GL

Relais und Mehrzweckgeräte werden bei der Lichtregelung besonders häufig eingesetzt und spielen daher beim Energiemanagement und bei Beleuchtungssystemen eine bedeutende Rolle. Sie sind je nach Projektanforderungen für die Anbringung auf DIN-Schienen oder in Wandkästen sowie für verschiedene Schaltkreismengen und -größen erhältlich. Außerdem können sie einzeln oder als Bestandteil eines ganzen Systems verwendet werden. Jedes Gerät kann mehr als 170 Voreinstellungen speichern und über einfache Netzwerknachrichten komplexe Schaltlogiken abrufen. Da die erforderlichen Voreinstellungen direkt auf dem Relais gespeichert sind, gestalten sich die Inbetriebnahme und die Versendung von Netzwerknachrichten deutlich einfacher.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamtbezeichnung des Produkts DDRC810DT-GL	
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Gesamt-Produktcode	871869600688700
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Bestellcode	00688700
EU RoHS-konform	Ja	Material-Nr. (12NC)	913703035209
Temperatur		Anzahl pro Verpackung	1
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +50 °C	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696006887
Produktdaten		Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Bestell-Produktname	DDRC810DT-GL	EAN Umverpackung	8718696014387

Dynalite Schaltaktoren

Abmessungsskizzen

