



Dynalite Relay Controllers

DDRC810DT-GL

Releohjaimet voivat vaikuttaa merkittävästi energianhallintaan ja valaistuksen ohjaukseen. Dynalite-ratkaisu on saatavana sekä DIN-kisko- että seinärasiamallina. Se mahdollistaa releohjaimien käytön siten, että eri piirinumeroita ja koot voivat toimia joko erikseen tai järjestelmän osana. Jokaiseen laitteeseen voidaan tallentaa yli 170 esiasetusta, mikä mahdollistaa vaihtotiloinen käyttöönoton yksinkertaisten verkkosanomien avulla. Käyttöönotto ja verkkosanomien ovat yksinkertaisia, koska tarvittavat esiasetusolot on tallennettu kuhunkin relelaitteeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DDRC810DT-GL

Koko tuotenimi	DDRC810DT-GL
Full EOC	871869600688700
Tilauskoodi	00688700
Tuotekoodi (12NC)	913703035209
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696006887
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696014387

Dynalite Relay Controllers

Mittapiirros

