



Contrôleurs de relais Dynalite

DDRC810DT-GL

Étant une des formes les plus utilisées de commande d'éclairage, les contrôleurs à relais peuvent avoir un impact maximal sur la gestion de l'énergie et la commande d'éclairage. La solution Dynalite est compatible avec un vaste choix de contrôleurs à relais, proposés en version pour rail DIN et boîtier mural, avec différents nombres de circuits et des tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets. Chaque contrôleur peut mémoriser plus de 170 programmes, permettant de rappeler une logique de commutation complexe à partir de messages réseau simples. Les scénarios prédéfinis nécessaires étant mémorisés dans chaque contrôleur à relais, le processus de mise en service et les messages réseau sont simplifiés.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	DDRC810DT-GL
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande		
Marquage CE	Marquage CE		
Conforme à RoHS	Oui		
Température		Code EOC	871869600688700
Gamme de températures ambiantes	0 à +50 °C		
Données du produit		Code de commande	00688700
Nom du produit de la commande	DDRC810DT-GL		
		Code 12NC	913703035209
		Quantité par pack	1
		Code EAN – Produit/Boîte	8718696006887
		Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696014387

Contrôleurs de relais Dynalite

Schéma dimensionnel

