



Dynalite Relay Controllers

DDRC810DT-GL

Relais- en multifunctionele apparaten behoren tot de populairste vormen van lichtregeling en kunnen de grootste impact hebben in termen van energiebeheer en lichtregeling. Deze Philips Dynalite-oplossing, die verkrijgbaar is in configuraties voor DIN-rail- en wandmontage, stelt een omvangrijke reeks relaisregelaars, met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen, in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem. Daardoor kunnen ze voldoen aan elke projectvereiste. Elk apparaat kan tot 170 voorkeurstellingen opslaan, wat het mogelijk maakt complexe schakellogica op te roepen via eenvoudige netwerkberichten. Het ingebruikstellingsproces en de netwerkberichten worden vereenvoudigd doordat de vereiste voorkeursscenario's zijn opgeslagen in elk relais.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	DDRC810DT-GL
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	Full EOC	871869600688700
CE-markering	CE-markering	Bestelcode	8718696006887
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Materiaalnr. (12NC)	913703035209
Operationele temperatuur		Lokale code	DDRC810DT
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +50 °C	Numerator - Aantal per pak	1
Productgegevens		EAN/UPC - product/behuizing	8718696006887
Productnaam voor bestelling	DDRC810DT-GL	Numerator - Dozen per buitendoos	1
		EAN/UPC - Case	8718696014387

Dynalite Relay Controllers

Maatschets

