



Dynalite Relay Controllers

DDRC810DT-GL

Relé- og flerbruksenheter er blant de mest populære formene for lysstyring, og kan ha stor betydning når det gjelder energiforvaltning og lysstyring. Denne Philips Dynalite-løsningen fås både som DIN-skinne- og veggbokskonfigurasjon, og gjør at en rekke reléstyringer med ulike kretsnumre og -størrelser kan fungere enkeltvis eller som en del av et system, og oppfyller dermed kravene i ethvert prosjekt. Alle enhetene kan lagre over 170 forhåndsinnstillinger, noe som muliggjør tilbakekalling av kompleks omkoblingslogikk fra enkle nettverksmeldinger. De nødvendige forhåndsinnstilte scenarioene lagres i hvert relé, noe som forenkler igangsettingsprosessen og nettverksmeldingene.

Produktdata

Generell informasjon	
Merknader	Last ned Belysning - produktdatablad for mer informasjon og bestillingsalternativer
CE-merke	CE-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	0 til +50 °C
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	DDRC810DT-GL

Fullstendig produktnavn	DDRC810DT-GL
Full EOC	871869600688700
Bestillingskode	00688700
Materialenr. (12NC)	913703035209
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696006887
SAP-teller – pakker per utvendige 1	
EAN/UPC – boks	8718696014387

Dynalite Relay Controllers

Målskisse

