



Dynalite Relay Controllers

DDRC810DT-GL

Relästyrenheter är en av de mest populära typerna av belysningsstyrning och kan ha den största effekten på energi- och belysningsstyrning. Den här Dynalite-lösningen finns i konfigurationer för både DIN-skena och väggbox och gör att många olika relästyrdon med olika antal kretsar och storlekar kan fungera individuellt eller som en del av ett system, vilket uppfyller alla projektkrav. Varje enhet kan lagra upp till 170 förinställningar så att du kan hämta avancerad växlingslogik från enkla nätverksmeddelanden. De förprogrammerade scenarierna lagras i varje reläenhet, för förenklad användningsprocess och nätverksmeddelanden.

Produktdata

Dynalite Relay Controllers

Måttskiss

