

PHILIPS

Lighting



Dynalite Relay Controllers

DDRC810DT-GL

Aydınlatma kontrollerinin en yaygın biçimlerinden biri olarak, röle ve çok amaçlı kullanılan cihazlar enerji yönetimi ve aydınlatma kontrolü açısından en büyük etkiyi oluşturabilir. Hem DIN-rail hem de sıva üstü kutu olarak edinilebilen bu Philips Dynalite çözümü, farklı sayıda devrelere ve boyutlara sahip çok geniş çeşitlilikteki bir dizi röle denetleyicilerinin bağımsız şekilde veya bir sistemin parçası olarak çalışmasını sağlayarak tüm projelerdeki gereksinimlerin karşılanmasına olanak tanır. Her cihaz 170'ten fazla ön ayar depolayabilir. Böylece, karmaşık açma/kapatma mantıkları basit ağ mesajlarıyla iletilebilir. Gereken ön ayar senaryoları her bir röle cihazına depolandığı için, hizmete alma işlemi ve ağ mesajları basitleşir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Açıklamalar	Daha fazla bilgi ve sipariş seçenekleri için lütfen Aydınlatma - Ürün Veri Sayfasını indirin
CE işareti	CE işareti
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +50 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	DDRC810DT-GL

Tam ürün adı	DDRC810DT-GL
Tam ürün kodu	871869600688700
Sipariş kodu	00688700
Malzeme No. (12NC)	913703035209
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696006887
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696014387

Dynalite Relay Controllers

Boyutlu çizim

