



Dynalite- signaalihiimentimen ohjaimet

DBC1210

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet on suunniteltu toimimaan myös tulevaisissa projekteissa. Ne voivat lähettää kaikkia toimialan vakio-ohjainprotokollia (1-10V, DSI, DALI ja DALI-yleislähetys) ja tukevat kahta asennusvaihtoehtoa sekä DIN-kiskolle että seinärasialle, mikä tuo joustavuutta asennusratkaisuihin. Signaalihiimentimen ohjaimet tukevat myös laajaa valikoimaa virtalähteiden ohjaimia. Piirien määrä ja koko voi vaihdella, ja piirejä voidaan käyttää itsenäisesti tai järjestelmän osana projektin vaatimusten mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DBC1210

Koko tuotenimi	DBC1210
Full EOC	871016350660900
Tilauuskoodi	50660900
Tuotekoodi (12NC)	913703036009
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163506609
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163506616

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet

Mittapiirros

