



# Dynalite Signal Dimmer-styrenheter

## DBC1210

Dynalite-serien med Signal Dimmer-styrenheter är utformade för att uppfylla framtida projektkrav. , De kan sända alla protokoll som ingår i branschstandarderna (1–10 V, DSI, DALI och Broadcast DALI) och kan installeras med antingen DIN-skens eller väggdosa, för maximal flexibilitet , Produktserien innehåller även ett brett utbud styrenheter för driftdon med olika kretsnummer och storlekar, för antingen enskilt bruk eller som del i ett system

Dynalite-serien med Signal Dimmer-styrenheter är utformade för att uppfylla framtida projektkrav. ;De kan sända alla protokoll som ingår i branschstandarderna (1–10 V, DSI, DALI och Broadcast DALI) och kan installeras med antingen DIN-skens eller väggdosa, för maximal flexibilitet ;Produktserien innehåller även ett brett utbud styrenheter för driftdon med olika kretsnummer och storlekar, för antingen enskilt bruk eller som del i ett system

### Produktdata

Allmän information	
CE-märkning	CE märkning
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
RoHS-märkning	ROHS märke

Product Family Code	YHFCON [ HF Ballast Controllers]
---------------------	----------------------------------

### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	0 till +50 °C
----------------------	---------------

### Produktdata


Fullständig produktkod	871016350660900
------------------------	-----------------

# Dynalite Signal Dimmer-styrenheter


Beställningsprodukt	DBC1210
EAN/UPC – Produkt	8710163506609
Beställningsnummer	50660900
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1

Materialnummer (12NC)	913703036009
Nettovikt (stycke)	7,000 kg

## Måttskiss



Dynalite Signal Dimmer Controllers



Dynalite Signal Dimmer Controllers

