



Dynalite signaldimmerkontroller

DBC1220GL

Dynalite-serien av signaldimmerkontroller er utviklet for å imøtekomme fremtidens krav til prosjekter. , De kan overføre alle bransjestandardmessige driverprotokoller (1-10 V, DSI, DALI og Broadcast DALI) og støtter to serier med monteringsalternativer for både DIN-skinne og veggboks, noe som gir fleksible monteringsmuligheter. , Signaldimmerkontrolleren støtter også et stort utvalg av driverkontrollere med en rekke kretsnumre og -størrelser for å fungere enkeltvis eller som del av et system, og oppfyller dermed kravene i ethvert prosjekt.

Dynalite-serien av signaldimmerkontroller er utviklet for å imøtekomme fremtidens krav til prosjekter. ;De kan overføre alle bransjestandardmessige driverprotokoller (1-10 V, DSI, DALI og Broadcast DALI) og støtter to serier med monteringsalternativer for både DIN-skinne og veggboks, noe som gir fleksible monteringsmuligheter. ;Signaldimmerkontrolleren støtter også et stort utvalg av driverkontrollere med en rekke kretsnumre og -størrelser for å fungere enkeltvis eller som del av et system, og oppfyller dermed kravene i ethvert prosjekt.

Produktdata

Generell informasjon

CE-merke CE mark

Remarks

Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options

Dynalite signaldimmerkontroller

RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	YHFCON [HF Ballast Controllers]

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom 0 to +50 °C

Produktdata


Fullstendig produktkode	871016350668500
Produktnavn for bestilling	DBC1220GL

EAN/UPC – produkt	8710163506685
Bestillingskode	50668500
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	913703038009
Nettovekt (stykk)	7,000 kg

Målskisse



Dynalite Signal Dimmer Controllers



Dynalite Signal Dimmer Controllers

