



Dynalite Signal-Dimmerregler

DBC905W

Die Signal-Dimmerregler von Dynalite werden auch künftigen Projektanforderungen gerecht. Sie sind mit allen branchenüblichen Protokollen für Vorschaltgeräte (1–10 V, DSI, DALI und DALI-Übertragung) kompatibel und lassen sich flexibel an einer DIN-Schiene oder in einem Wandkasten anbringen. Sie unterstützen unzählige Vorschaltgeräteregler in zahlreichen Schaltkreisversionen und Größen und können je nach Projektanforderung einzeln oder als Bestandteil eines Systems verwendet werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamtbezeichnung des Produkts DBC905W	
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Gesamt-Produktcode	871016350674600
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Bestellcode	50674600
EU RoHS-konform	Ja	Material-Nr. (12NC)	913703040009
Temperatur		Anzahl pro Verpackung	1
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +50 °C	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163506746
Produktdaten		Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Bestell-Produktname	DBC905W	EAN Umverpackung	8710163506753

Dynalite Signal-Dimmerregler

Abmessungsskizzen

