



Dynalite- signaalihiimentimen ohjaimet

DBC905W

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet on suunniteltu toimimaan myös tulevaisuissa projekteissa. Ne voivat lähettää kaikkia toimialan vakio-ohjainprotokollia (1-10V, DSI, DALI ja DALI-yleislähetys) ja tukevat kahta asennusvaihtoehtoa sekä DIN-kiskolle että seinärasialle, mikä tuo joustavuutta asennusratkaisuihin. Signaalihiimentimen ohjaimet tukevat myös laajaa valikoimaa virtalähteiden ohjaimia. Piirien määrä ja koko voi vaihdella, ja piirejä voidaan käyttää itsenäisesti tai järjestelmän osana projektin vaatimusten mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DBC905W

Koko tuotenimi	DBC905W
Full EOC	871016350674600
Tilauuskoodi	50674600
Tuotekoodi (12NC)	913703040009
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163506746
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163506753

Dynalite-signaalihimmentimen ohjaimet

Mittapiirros

