



Dynalite Signal Dimmer-styrenheter

DBC905W

Dynalite-serien med Signal Dimmer-styrenheter är utformade för att uppfylla framtida projektkrav. , De kan sända alla protokoll som ingår i branschstandarderna (1–10 V, DSI, DALI och Broadcast DALI) och kan installeras med antingen DIN-skens eller väggdosa, för maximal flexibilitet , Produktserien innehåller även ett brett utbud styrenheter för driftdon med olika kretsnummer och storlekar, för antingen enskilt bruk eller som del i ett system

Dynalite-serien med Signal Dimmer-styrenheter är utformade för att uppfylla framtida projektkrav. ;De kan sända alla protokoll som ingår i branschstandarderna (1–10 V, DSI, DALI och Broadcast DALI) och kan installeras med antingen DIN-skens eller väggdosa, för maximal flexibilitet ;Produktserien innehåller även ett brett utbud styrenheter för driftdon med olika kretsnummer och storlekar, för antingen enskilt bruk eller som del i ett system

Produktdata

Allmän information	
CE-märkning	CE märkning
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
RoHS-märkning	ROHS märke


Product Family Code	YHFCON [HF Ballast Controllers]
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	0 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871016350674600

Dynalite Signal Dimmer-styrenheter


Beställningsprodukt namn	DBC905W
EAN/UPC – Produkt	8710163506746
Beställningsnummer	50674600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1

Materialnummer (12NC)	913703040009
Nettovikt (stycke)	1,150 kg

Måttskiss



Dynalite Signal Dimmer Controllers



Dynalite Signal Dimmer Controllers

