



Dynalite Schaltaktoren

DMRC210

Relais und Mehrzweckgeräte werden bei der Lichtregelung besonders häufig eingesetzt und spielen daher beim Energiemanagement und bei Beleuchtungssystemen eine bedeutende Rolle. Sie sind je nach Projektanforderungen für die Anbringung auf DIN-Schienen oder in Wandkästen sowie für verschiedene Schaltkreismengen und -größen erhältlich. Außerdem können sie einzeln oder als Bestandteil eines ganzen Systems verwendet werden. Jedes Gerät kann mehr als 170 Voreinstellungen speichern und über einfache Netzwerknachrichten komplexe Schaltlogiken abrufen. Da die erforderlichen Voreinstellungen direkt auf dem Relais gespeichert sind, gestalten sich die Inbetriebnahme und die Versendung von Netzwerknachrichten deutlich einfacher.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.
CE-Zeichen	CE-Zeichen
EU RoHS-konform	Ja
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +50 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	DMRC210

Gesamtbezeichnung des Produkts DMRC210	
Gesamt-Produktcode	871016350688300
Bestellcode	50688300
Material-Nr. (12NC)	913703050009
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163506883
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8710163506890

Dynalite Schaltaktoren

Abmessungsskizzen

