



Contrôleurs de relais Dynalite

DMRC210

Étant une des formes les plus utilisées de commande d'éclairage, les contrôleurs à relais peuvent avoir un impact maximal sur la gestion de l'énergie et la commande d'éclairage. La solution Dynalite est compatible avec un vaste choix de contrôleurs à relais, proposés en version pour rail DIN et boîtier mural, avec différents nombres de circuits et des tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets. Chaque contrôleur peut mémoriser plus de 170 programmes, permettant de rappeler une logique de commutation complexe à partir de messages réseau simples. Les scénarios prédéfinis nécessaires étant mémorisés dans chaque contrôleur à relais, le processus de mise en service et les messages réseau sont simplifiés.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	DMRC210
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Code EOC	871016350688300
Marquage CE	Marquage CE	Code de commande	50688300
Conforme à RoHS	Oui	Code 12NC	913703050009
Température		Quantité par pack	1
Gamme de températures ambiantes 0 à +50 °C		Code EAN – Produit/Boîte	8710163506883
Données du produit		Conditionnement par carton	1
Nom du produit de la commande		Codes EAN/UPC - Boîte	8710163506890

Contrôleurs de relais Dynalite

Schéma dimensionnel

