



Bộ điều khiển rơ le Dynalite

DMRC210

Là một trong những phương thức điều khiển ánh sáng phổ biến nhất, bộ điều khiển rơ le có thể ảnh hưởng mạnh đến vấn đề quản lý năng lượng và điều khiển ánh sáng. Có sẵn cấu hình gắn ray (DIN-rail) và hộp gắn tường, Dynalite hỗ trợ đa dạng các bộ điều khiển rơ le đa dạng về kiểu mạch và kích cỡ để hoạt động riêng lẻ hoặc là một phần của hệ thống, thỏa mãn mọi yêu cầu dự án. , Mỗi thiết bị có thể lưu trữ hơn 170 cài đặt trước, cho phép áp dụng nhanh các thủ tục đóng ngắt phức tạp từ các thông báo hệ thống đơn giản. Vì mỗi rơ le đều lưu trữ các kịch bản cài đặt trước, quá trình vận hành và thông báo hệ thống sẽ trở nên đơn giản.

Là một trong những phương thức điều khiển ánh sáng phổ biến nhất, bộ điều khiển rơ le có thể ảnh hưởng mạnh đến vấn đề quản lý năng lượng và điều khiển ánh sáng. Có sẵn cấu hình gắn ray (DIN-rail) và hộp gắn tường, Dynalite hỗ trợ đa dạng các bộ điều khiển rơ le đa dạng về kiểu mạch và kích cỡ để hoạt động riêng lẻ hoặc là một phần của hệ thống, thỏa mãn mọi yêu cầu dự án. ;Mỗi thiết bị có thể lưu trữ hơn 170 cài đặt trước, cho phép áp dụng nhanh các thủ tục đóng ngắt phức tạp từ các thông báo hệ thống đơn giản. Vì mỗi rơ le đều lưu trữ các kịch bản cài đặt trước, quá trình vận hành và thông báo hệ thống sẽ trở nên đơn giản.


Dữ liệu sản phẩm

Bộ điều khiển rơ le Dynalite


Thông tin chung	
Dấu CE	Ký hiệu CE
Ghi chú	Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS	Ký hiệu RoHS
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	0 đến +50 °C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871016350688300

Tên sản phẩm khác	DMRC210
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163506883
Mã đơn hàng	913703050009
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	1
Số vật liệu (12 chữ số)	913703050009
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0.700 kg


Bản vẽ kích thước



Dynalite Relay Controllers



Dynalite Relay Controllers



Dynalite Relay Controllers

