



Dynalite Schaltaktoren

DDRC420FR

Relais und Mehrzweckgeräte werden bei der Lichtregelung besonders häufig eingesetzt und spielen daher beim Energiemanagement und bei Beleuchtungssystemen eine bedeutende Rolle. Sie sind je nach Projektanforderungen für die Anbringung auf DIN-Schienen oder in Wandkästen sowie für verschiedene Schaltkreismengen und -größen erhältlich. Außerdem können sie einzeln oder als Bestandteil eines ganzen Systems verwendet werden. Jedes Gerät kann mehr als 170 Voreinstellungen speichern und über einfache Netzwerknachrichten komplexe Schaltlogiken abrufen. Da die erforderlichen Voreinstellungen direkt auf dem Relais gespeichert sind, gestalten sich die Inbetriebnahme und die Versendung von Netzwerknachrichten deutlich einfacher.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamtbezeichnung des Produkts DDRC420FR	
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Gesamt-Produktcode	871016350690600
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Bestellcode	50690600
EU RoHS-konform	Ja	Material-Nr. (12NC)	913703051009
Temperatur		Anzahl pro Verpackung	1
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +50 °C	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163506906
Produktdaten		Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Bestell-Produktname	DDRC420FR V1	EAN Umverpackung	8710163506913