



Dynalite Relay Controllers

DDRC810-GL

De Philips Dynalite DDRC810GL biedt aan/uit-bediening van elk type geschakelde belasting. Het apparaat beschikt over 8 x geschakelde SPST-uitgangen met gemeenschappelijke voeding, met een maximale totale doosbelasting van 20 A.

De Philips Dynalite DDRC810GL biedt aan/uit-bediening van elk type geschakelde belasting. Het apparaat beschikt over 8 x geschakelde SPST-uitgangen met gemeenschappelijke voeding, met een maximale totale doosbelasting van 20 A.

Product gegevens

Productgegevens		Numerator - Aantal per pak	
Volledige productcode	871016350692000	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Productnaam voor bestelling	DDRC810-GL	Materiaalnr. (12NC)	913703051509
EAN/UPC - Product	8710163506920	Netto gewicht (per stuk)	0,650 kg
Bestelcode	50692000		
Local Code	DDRC810-GL		