



Dynalite Relay Controllers

DDRC1220FR-GL

Som en af de mest populære former af belysningskontrol, kan relæ-controllere have den største virkning i forhold til energistyring og belysningskontrol. Tilgængelig i både DIN-skinne og wall-box konfigurationer. Denne Dynalite-løsning gør det muligt for en bred vifte af relæ-controllere, med en variation af kredsløbsnumre og størrelser, at arbejde individuelt eller som del af et system, så det passer til hvilke som helst projektkrav.

Som en af de mest populære former af belysningskontrol, kan relæ-controllere have den største virkning i forhold til energistyring og belysningskontrol. Tilgængelig i både DIN-skinne og wall-box konfigurationer. Denne Dynalite-løsning gør det muligt for en bred vifte af relæ-controllere, med en variation af kredsløbsnumre og størrelser, at arbejde individuelt eller som del af et system, så det passer til hvilke som helst projektkrav.

Produkt data


Generelle oplysninger	
CE-mærke	CE mark
Bemærkninger	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
RoHS-mærke	RoHS mark
Produktseriekode	YRLCON [Relay Controllers]

Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	0 til +50 °C
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869600124000
Ordreprodukt navn	DDRC1220FR-GL
EAN/UPC – produkt	8718696001240
Ordrekode	00124000

Dynalite Relay Controllers

Tæller – antal pr. pakke	1	Nettovægt (stykke)	735,000 g
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1		
SAP-materiale	913703052309		

Målskitse



Dynalite Relay Controllers

