



Dynalite Relay Controllers

DDRC1220FR-GL

Philips Dynalite -ratkaisu mahdollistaa releohjainten käytön siten, että eri piirinumeroit ja koot voivat toimia erikseen tai osana järjestelmää. Jokaiseen laitteeseen voidaan tallentaa yli 170 esiasetusta, mikä mahdollistaa vaihtologiikan käyttöönoton yksinkertaisten verkkosanomien avulla. Käyttöönottoprosessi ja verkkosanomat ovat yksinkertaisia, koska tarvittavat esiasetustilanteet on tallennettu kuhunkin relelaitteeseen.

Philips Dynalite -ratkaisu mahdollistaa releohjainten käytön siten, että eri piirinumeroit ja koot voivat toimia erikseen tai osana järjestelmää. Jokaiseen laitteeseen voidaan tallentaa yli 170 esiasetusta, mikä mahdollistaa vaihtologiikan käyttöönoton yksinkertaisten verkkosanomien avulla. Käyttöönottoprosessi ja verkkosanomat ovat yksinkertaisia, koska tarvittavat esiasetustilanteet on tallennettu kuhunkin relelaitteeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
CE-merkintä	CE-merkintä
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Product Family Code	YRLCON [Relay Controllers]


Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	0 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869600124000
Tilaustuotteen nimi	DDRC1220FR-GL
EAN/UPC – tuote	8718696001240
Tilauskoodi	00124000

Dynalite Relay Controllers

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	913703052309

Nettopaino (kappale)	735,000 g
----------------------	-----------

Mittapiirros



Dynalite Relay Controllers

