



Dynalite relé vezérlők

DDRC1220FR-GL

A világításvezérlés egyik legnépszerűbb módszereként a relévezérlők jelenthetik a legnagyobb előnyt az energiamenedzsment és a világításvezérlés szempontjából. A Dynalite megoldás DIN-sínes és falra szerelhető kivitelben egyaránt elérhető, és a relévezérlők széles körének használatát teszi lehetővé különböző számú és méretű áramkörökkel, amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön vagy rendszerbe kapcsolva használhatók. Minden eszköz több mint 170 előbeállítás tárolására képes, így egyszerű hálózati üzenetekkel összetett kapcsolási műveletek hajthatók végre. Mivel az előre megadott beállításokat az egyes reléeszközök tárolják, ezért az üzembe helyezési folyamat és a hálózati üzenetek egyszerűsödnek.

A világításvezérlés egyik legnépszerűbb módszereként a relévezérlők jelenthetik a legnagyobb előnyt az energiamenedzsment és a világításvezérlés szempontjából. A Dynalite megoldás DIN-sínes és falra szerelhető kivitelben egyaránt elérhető, és a relévezérlők széles körének használatát teszi lehetővé különböző számú és méretű áramkörökkel, amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön vagy rendszerbe kapcsolva használhatók. Minden eszköz több mint 170 előbeállítás tárolására képes, így egyszerű hálózati üzenetekkel összetett kapcsolási műveletek hajthatók végre. Mivel az előre megadott beállításokat az egyes reléeszközök tárolják, ezért az üzembe helyezési folyamat és a hálózati üzenetek egyszerűsödnek.


Termék adatok

Dynalite relé vezérlők

Általános információ	
CE jelölés	CE mark
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
RoHS jel	RoHS mark
Product Family Code	YRLCON [Relay Controllers]
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklettartomány 0 és +50 °C között	
Termékadatok	
Teljes termékkód	871869600124000

A termék megrendelési neve	DDRC1220FR-GL
EAN/UPC - termék	8718696001240
Rendelési kód	00124000
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	1
Anyagszám (12NC)	913703052309
Nettó tömeg (darab)	735,000 g

Méretezett rajza



Dynalite Relay Controllers

