



Ovladače Dynalite LED PWM

DDLEDC605GL

Stmívače Dynalite LED, které jsou schopny přímo napájet LED svítidla, využívají s velkým efektem technologii Pulse Width Modulation (PWM). Jsou dokonale vhodné pro aplikace se změnou barev Red, Green, Blue (RGB), dynamické sekvence nebo nastavení elegantních scén. Předřadníky Dynalite LED se dodávají v řadě konfigurací, aby splňovaly požadavky na kompatibilitu s nejrůznějšími dostupnými LED svítidly. Každé zařízení je připraveno přijímat nativní DMX, což umožňuje jejich používání v aplikacích pro míchání barev nebo dynamické sekvence.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	DDLEDC605GL
Značka CE	Značka CE	Objednací kód	871016351646200
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	51646200
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	913703061209
Rozsah okolních teplot	0 až +40 °C	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabici	8710163516462
Objednací název produktu	DDLEDC605GL	Pouzdro – EAN/UPC	1

Ovladače Dynalite LED PWM

Rozměrové výkresy

