



Dynalite LED PWM-Dimmer

DDLEDC605GL

DDLEDC605-GL

Die Dynalite LED-Dimmer eignen sich zur direkten Ansteuerung von LED-Leuchten mittels Pulsweitenmodulation (PWM). Perfekt geeignet für Anwendungen mit dynamischen Farbveränderungen in Rot, Grün und Blau (RGB) sowie für elegante Szeneneinstellungen. Die Dynalite LED-Treiber sind in zahlreichen Konfigurationen erhältlich, um allen Kompatibilitätsanforderungen der verfügbaren LED-Leuchten gerecht zu werden. Jedes Gerät kann native DMX-Signale empfangen und für Farbmischungen oder -sequenzen eingesetzt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamtbezeichnung des Produkts DDLEDC605GL	
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Gesamt-Produktcode	871016351646200
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Bestellcode	51646200
EU RoHS-konform	Ja	Material-Nr. (12NC)	913703061209
Temperatur		Anzahl pro Verpackung	1
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163516462
Produktdaten		Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Bestell-Produktname	DDLEDC605GL	EAN Umverpackung	8710163516479

Dynalite LED PWM-Dimmer

Abmessungsskizzen

