



# Dynalite Leading Edge Dimmers

## DDLE801

Styrenheter för framkantsdimrar är perfekta för belysningskretsar med resistiva och induktiva egenskaper, inklusive nätspänningsanslutna glödlampor, neon- och lågspänningsljuskällor med en kompatibel elektronisk transformator. Dynalite finns i konfigurationer för både DIN-skena och väggdosa och har stöd för att många olika styrenheter för framkantsdimrar med olika antal kretsar och storlekar ska fungera individuellt eller som en del av ett system, vilket uppfyller alla projektkrav.

Styrenheter för väggmonterade dimrar är utformade för att uppnå stigtider över 100  $\mu$ s vilket ger mindre ljud från glödtråden och matningsspänningen för utökad livslängd för lampan. Dimrarna är utformade för att vara kompatibla med elektroniska transformatorer, som kräver mindre sänkning, vilket gör det möjligt att utnyttja kanalens hela kapacitet.

### Produktdata

| Allmän information |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommentarer        | Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ |
| CE-märkning        | CE-märkning                                                                           |
| EU RoHS-kompatibel | Ja                                                                                    |

| Temperatur           |                |
|----------------------|----------------|
| Omgivningstemperatur | -5 till +40 °C |

| Produktdata             |         |
|-------------------------|---------|
| Beställningsproduktnamn | DDLE801 |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Fullständigt produktnamn                  | DDLE801         |
| Full EOC                                  | 871869600136300 |
| Beställningsnummer                        | 00136300        |
| Materialnummer (12NC)                     | 913703061509    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718696001363   |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 1               |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718696008867   |

## Dynalite Leading Edge Dimmers

### Måttskiss

