



Dynalite Sensors

DUS90CS

Dynalite-anturit yhdistävät liike- ja valaistustasotunnistuksen sekä IR-vastaanottimen yhteen laitteeseen. Kutakin ominaisuutta voidaan käyttää samaan aikaan, mikä mahdollistaa erilaisia automaattisia toimintoja, kuten valojen sytytyksen liikkeen tunnistamisen jälkeen ja sitten valaistustason pienentämisen, kun käytettävissä oleva päivänvalo on mitattu. Eri toimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen parantaa tehokkuutta. Antureissa olevan mikroprosessorin ansiosta yhtä huonetta, kerrosta tai koko rakennusta voidaan ohjata loogisten toimintojen avulla. Kaikki anturit saavat virtansa DyNet-verkosta. Anturit voidaan etäohjelmoida automatisoimaan ja ohjaamaan käytännössä rajaton määrä ohjattuja lähtöjä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojattu pölykertymiltä, roiskesuojattu]

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DUS90CS
Koko tuotenimi	DUS90CS
Full EOC	871869688807000
Tilauskoodi	88807000
Tuotekoodi (12NC)	913703244209
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696888070
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696895078

Dynalite Sensors

Mittapiirros

