



Dynalite Sensors

DUS90CS

Serien av Philips Dynalite-sensorer kombinerer bevegelsesregistrering, lysnivåregistrering og IR-mottaker i én enhet. Alle disse funksjonene kan brukes samtidig og sørger for automatikk, f.eks. at lyset slås på etter at bevegelse er registrert, og at belysningsnivået deretter dimmes når det tilgjengelige sollyset er målt, noe som gir ekstra energisparing. Ved å kombinere alle disse funksjonene i én enhet bedres effektiviteten. Alle sensorene har en innebygd mikroprosessor som gjør at logiske funksjoner kan brukes til å styre et lite rom, gulvet i en bygning eller hele bygningen. Alle sensorene får strøm fra DyNet-nettverket, og siden de kan fjernprogrammeres, kan de konfigureres til å automatisere og styre et tilnærmet ubegrenset antall utganger.

Produktdata

Generell informasjon	
Merknader	Last ned Belysning - produktdatablad for mer informasjon og bestillingsalternativer
CE-merke	CE-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP54 [Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker]

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	DUS90CS
Fullstendig produktnavn	DUS90CS
Full EOC	871869688807000
Bestillingskode	88807000
Materialenr. (12NC)	913703244209
SAP-teller - antall per pakke	1
EAN/UPC - produkt/boks	8718696888070
SAP-teller - pakker per utvendige 1	
EAN/UPC - boks	8718696895078

Dynalite Sensors

Målskisse

