



Dynalite Sensors

DUS30CS

Czujniki Philips Dynalite w jednym urządzeniu łączą czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni. Wszystkich tych funkcji można używać jednocześnie, co pozwala wprowadzić scenariusze automatyzacji, na przykład włączanie światła po wykryciu ruchu, a następnie — aby dodatkowo obniżyć zużycie prądu — przyciemnienie ich po zmierzeniu natężenia docierającego światła słonecznego. Połączenie trzech funkcji w jednym urządzeniu znacznie zwiększa efektywność pracy. Każdy czujnik zawiera wbudowany mikroprocesor. Dzięki temu zależnie od potrzeb czujnik może kontrolować zarówno małe pomieszczenie, kondygnację jak i cały budynek. Wszystkie czujniki są zasilane bezpośrednio z sieci DyNet. Są one w całości programowane zdalnie, dlatego można w nich ustawić konfiguracje pozwalające na automatyzację i kontrolowanie praktycznie dowolnej liczby urządzeń wyjściowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Uwagi	Pobierz dokument Oświetlenie – arkusz danych produktów, aby uzyskać więcej informacji i poznać dostępne opcje dotyczące składania zamówień
Znak CE	Znak CE
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20/54 [Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne]

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	DUS30CS
Pełna nazwa produktu	DUS30CS
Full EOC	871869688808700
Kod zamówienia	88808700
Materiał Nr (12NC)	913703244309
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696888087
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696895085

Dynalite Sensors

Rysunki techniczne

