



Dynalite Sensors

DUS30CS

Serien med Dynalite-sensorer kombinerar rörelsedetektering, registrering av ljusnivå och IR-mottagning i en enhet. Var och en av dessa funktioner kan styras samtidigt, vilket gör det möjligt att automatisera scenarier som t ex att tända lamporna när rörelse registreras och sedan minska ljusnivån när tillräckligt med solljus har uppmätts, för ytterligare energibesparingar. Genom att kombinera dessa funktioner i en enhet förbättras drifteffektiviteten. Varje sensor har en inbyggd mikroprocessor, så att logiska funktioner kan styra ett litet rum, en våning i en byggnad eller hela byggnaden. Alla sensorer får ström från DyNet-nätverket och eftersom de är helt programmerbara kan de konfigureras för att automatisera och styra ett i princip obegränsat antal utgångar.

Produktdata

Allmän information	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ
CE-märkning	CE-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/54 [Petsyddad, dammskyddad, stänksäker]

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DUS30CS
Fullständigt produktnamn	DUS30CS
Full EOC	871869688808700
Beställningsnummer	88808700
Materialnummer (12NC)	913703244309
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696888087
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696895085

Dynalite Sensors

Måttskiss

