



Dynalite Relay Controllers

DDRC420FR

Releohjaimet voivat vaikuttaa merkittävästi energianhallintaan ja valaistuksen ohjaukseen. Dynalite-ratkaisu on saatavana sekä DIN-kisko- että seinärasiamallina. Se mahdollistaa releohjaimien käytön siten, että eri piirinumeroita ja koot voivat toimia joko erikseen tai järjestelmän osana. Jokaiseen laitteeseen voidaan tallentaa yli 170 esiasetusta, mikä mahdollistaa vaihtotiloinen käyttöönoton yksinkertaisten verkkosanomien avulla. Käyttöönotto ja verkkosanomien ovat yksinkertaisia, koska tarvittavat esiasetusolot on tallennettu kuhunkin relelaitteeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DDRC420FR

Koko tuotenimi	DDRC420FR
Full EOC	871869688811700
Tilauskoodi	88811700
Tuotekoodi (12NC)	913703244609
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696888117
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696895115

Dynalite Relay Controllers

Mittapiirros

