




Dynalite Multipurpose Controllers

DGLM402-V2

Alla projekt kan kräva många olika typer av belysningsbelastning för att uppnå önskat resultat. Var och en av dessa belastningstyper kan i sin tur kräva olika styrningssätt. Dynalite-serien med flerk Funktionsstyrenheter gör det möjligt att anpassa utdatatyperna via olika utdatamodulenheter. Med flerk Funktionsstyrenheter för DIN-skenor är det möjligt att välja specifik styrningstyp för varje krets: relä, fram- eller bakkantsdimmer, driftdotsstyrning, styrenhet med förinstallerade funktioner, fläktstyrning och styrning av markiser/skärmar. Oavsett kombination kan flera belastningstyper styras från en och samma enhet. Detta förenklar installationen och förhindrar att kapacitet slösas på onödiga kretsar.

Produktdata

Allmän information	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DGLM402
Fullständigt produktnamn	DGLM402-V2
Full EOC	871869688776900

Beställningsnummer	88776900
Materialnummer (12NC)	913703261009
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696887769
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696894767