



Dynalite Multipurpose Controllers

DGBM200-V2

Jokaisessa valaistusprojektissa voidaan tarvita erilaisia valaistuskuormatyypppejä, jotta toivotut tulokset saavutetaan. Jokaista kuormaa on ohjattava eri tavalla. Monikäyttöiset Dynalite-ohjaimet mahdollistavat lähtötyyppien räätälöinnin eri lähtömoduuliyksikköjen avulla. Käytettäessä DIN-kisko-ohjaimia kullekin piirille voidaan valita oma ohjaustyyppinsä: rele, nousevaa reunaa leikkaava himmennin, laskevaa reunaa leikkaava himmennin, virtalähteen ohjain, heti käyttövalmis ohjain, puhallinohjaus ja sälekaihtimen/näytön ohjaus. Kaikissa yhdistelmissä voidaan ohjata useita kuormatyypppejä yhdestä laitteesta. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja estää tarpeettomien piirien käytön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DGBM200 V2
Koko tuotenimi	DGBM200-V2
Full EOC	871869688778300

Tilauuskoodi	88778300
Tuotekoodi (12NC)	913703261209
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696887783
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696894781