



Dynalite Sensors

DUS360CR

Ragam sensor Dynalite menggabungkan deteksi gerakan, deteksi tingkat cahaya, dan penerima IR ke satu unit. Setiap fitur tersebut dapat beroperasi bersamaan, memungkinkan skenario automasi seperti menyalakan lampu setelah mendeteksi gerakan dan lalu meredupkan tingkat pencahayaan setelah cahaya matahari yang tersedia telah diukur, sehingga memberikan penghematan energi tambahan. Dengan menggabungkan masing-masing fungsi ke satu perangkat, efisiensi operasional meningkat. Setiap sensor memiliki mikroprosesor terpasang tetap, memungkinkan fungsi logis untuk mengendalikan satu ruangan kecil, lantai bangunan, atau seluruh bangunan. Semua sensor menerima daya dari jaringan DyNet, dan karena terprogram jarak jauh sepenuhnya, sensor dapat dikonfigurasi untuk mengotomasi dan mengendalikan hampir seluruh output yang dikendalikan.

Product data

Informasi Umum	
Keterangan	Unduh Lampu - Lembar Data Produk untuk informasi lebih lanjut dan opsi pemesanan
Tanda CE	Tanda CE
Sesuai EU RoHS	Ya
Suhu	
Kisaran suhu ambien	0 hingga +45 °C
Data Produk	
Nama produk pesanan	DUS360CR

Nama lengkap produk	DUS360CR
Kode produk lengkap	871869688640300
Kode urutan	913703500709
No. Material (12NC)	913703500709
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696886403
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8718696893401

Dynalite Sensors

Dimensional drawing

