




Dynalite Sensoren

DUS360CR-DA

Die Sensorreihe von Philips Dynalite kombiniert Funktionen zu Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem Gerät. Alle Funktionen können gleichzeitig ausgeführt werden, sodass die Lampen z.B. nach einer Bewegungserkennung eingeschaltet und anschließend je nach Helligkeit des einfallenden Tageslichts abgedimmt werden. Dadurch sind weitere Energieeinsparungen möglich. Durch die Kombination in einem einzigen Gerät ist eine wesentlich effizientere Nutzung möglich. Jeder Sensor ist mit einem integrierten Mikroprozessor ausgestattet, der alle für die Kontrolle eines kleinen Raums, einer Etage oder eines gesamten Gebäudes erforderlichen logischen Funktionen zur Verfügung stellt. Alle Sensoren werden über das DyNet-Netzwerk mit Strom versorgt. Sie lassen sich vollständig extern programmieren, sodass sie automatisch eine nahezu unbegrenzte Zahl an geregelten Ausgängen ansteuern können.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Gesamt-Produktcode	871869688641000
EU RoHS-konform	Ja	Bestellcode	88641000
Produktdaten		Material-Nr. (12NC)	913703500809
Bestell-Produktname	DUS360CR-DA	Anzahl pro Verpackung	1
Gesamtbezeichnung des Produkts	DUS360CR-DA	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696886410
		Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
		EAN Umverpackung	8718696893418

Abmessungsskizzen

