



Dynalite Sensors

DUS360CR-DA

Dynalite-anturit yhdistävät liike- ja valaistustasotunnistuksen sekä IR-vastaanottimen yhteen laitteeseen. Kutakin ominaisuutta voidaan käyttää samaan aikaan, mikä mahdollistaa erilaisia automaattisia toimintoja, kuten valojen sytytyksen liikkeen tunnistamisen jälkeen ja sitten valaistustason pienentämisen, kun käytettävissä oleva päivänvalo on mitattu. Eri toimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen parantaa tehokkuutta. Antureissa olevan mikroprosessorin ansiosta yhtä huonetta, kerrosta tai koko rakennusta voidaan ohjata loogisten toimintojen avulla. Kaikki anturit saavat virtansa DyNet-verkosta. Anturit voidaan etäohjelmoida automatisoimaan ja ohjaamaan käytännössä rajaton määrä ohjattuja lähtöjä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DUS360CR-DA
Koko tuotenimi	DUS360CR-DA
Full EOC	871869688641000

Tilauskoodi	88641000
Tuotekoodi (12NC)	913703500809
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696886410
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696893418

Dynalite Sensors

Mittapiirros

