



Dynalite Sensors

DUS360CR-DA

Serien av Philips Dynalite-sensorer kombinerer bevegelsesregistrering, lysnivåregistrering og IR-mottaker i én enhet. Alle disse funksjonene kan brukes samtidig og sørger for automatikk, f.eks. at lyset slås på etter at bevegelse er registrert, og at belysningsnivået deretter dimmes når det tilgjengelige sollyset er målt, noe som gir ekstra energisparing. Ved å kombinere alle disse funksjonene i én enhet bedres effektiviteten. Alle sensorene har en innebygd mikroprosessor som gjør at logiske funksjoner kan brukes til å styre et lite rom, gulvet i en bygning eller hele bygningen. Alle sensorene får strøm fra DyNet-nettverket, og siden de kan fjernprogrammeres, kan de konfigureres til å automatisere og styre et tilnærmet ubegrenset antall utganger.

Produktdata

Generell informasjon		Bestillingskode	88641000
Merknader	Last ned Belysning - produktdatablad for mer informasjon og bestillingsalternativer	Materialenr. (12NC)	913703500809
I samsvar med EU RoHS	Ja	SAP-teller – antall per pakke	1
Produktdata		EAN/UPC – produkt/boks	8718696886410
Produktnavn for bestilling	DUS360CR-DA	SAP-teller – pakker per utvendige 1	
Fullstendig produktnavn	DUS360CR-DA	EAN/UPC – boks	8718696893418
Full EOC	871869688641000		

Målskisse

