



# Bộ cảm biến Dynalite

## DUS360CR-DA

Low profile 360° ceiling sensor - DIP Switch

Low profile 360° ceiling sensor - DIP Switch


### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung                           |   |
|---|---|
| Ghi chú                                   | Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng |
| Đấu RoHS                                  | Ký hiệu RoHS  |
| Phê duyệt và Ứng dụng                     |   |
| Được công nhận bởi UL tại Canada & US Yes |   |
| Thông số sản phẩm                         |   |
| Mã sản phẩm đầy đủ                        | 871869688641000   |


|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Tên sản phẩm khác                  | DUS360CR-DA   |
| EAN/UPC - Sản phẩm                 | 8718696886410 |
| Mã đơn hàng                        | 913703500809  |
| Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ | 1             |
| Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài      | 1             |
| Số vật liệu (12 chữ số)            | 913703500809  |
| Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)          | 95,000 g      |

## Bộ cảm biến Dynalite

### Bản vẽ kích thước



Dynalite Sensors



Dynalite Sensors

