



Dynalite Sensors

DUS360CR-DALI

Dynalite-serien af sensorer leverer bevægelsesregistrering, lysniveauregistrering og IR-modtagelse i én og samme enhed. Disse funktioner kan betjenes samtidigt, hvilket gør det muligt at automatisere visse scenarier, såsom at tænde lyset efter registreret bevægelse og derefter dæmpe lysniveauet, efter at mængden af dagslys er målt, for at opnå ekstra energibesparelser. Ved at samle disse funktioner i én enhed forbedres driftseffektiviteten. Hver sensor har en indbygget mikroprocessor, der giver en række logiske funktioner mulighed for at styre et enkelt rum, en etage eller en hel bygning. Alle sensorer forsynes af DyNet-netværket, og eftersom de alle kan fjernprogrammeres, kan de automatiseres og praktisk talt styre et uendeligt antal lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Bemærkninger	Download venligst produktdatabladet for belysning for at få flere informationer og bestillingsmuligheder.	Det fulde produktnavn	DUS360CR-DALI
CE-mærke	CE-mærke	Full EOC	871869688710300
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Ordrekode	88710300
Temperatur		Materialenr. (12NC)	913703500909
Omgivende temperaturområde	0 til +45 °C	SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Produktdata		EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696887103
Ordreproduktnavn	DUS360CR-DALI	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
		EAN/UPC – kasse	8718696894101

Dynalite Sensors

Målskitse

