



Dynalite Sensors

DUS360CR-DALI

Serien av Philips Dynalite-sensorer kombinerer bevegelsesregistrering, lysnivåregistrering og IR-mottaker i én enhet. Alle disse funksjonene kan brukes samtidig og sørger for automatikk, f.eks. at lyset slås på etter at bevegelse er registrert, og at belysningsnivået deretter dimmes når det tilgjengelige sollyset er målt, noe som gir ekstra energisparing. Ved å kombinere alle disse funksjonene i én enhet bedres effektiviteten. Alle sensorene har en innebygd mikroprosessor som gjør at logiske funksjoner kan brukes til å styre et lite rom, gulvet i en bygning eller hele bygningen. Alle sensorene får strøm fra DyNet-nettverket, og siden de kan fjernprogrammeres, kan de konfigureres til å automatisere og styre et tilnærmet ubegrenset antall utganger.

Produktdata

Generell informasjon		Fullstendig produktnavn	DUS360CR-DALI
Merknader	Last ned Belysning - produktdatablad for mer informasjon og bestillingalternativer	Full EOC	871869688710300
CE-merke	CE-merke	Bestillingskode	88710300
I samsvar med EU RoHS	Ja	Materialenr. (12NC)	913703500909
Temperatur		SAP-teller – antall per pakke	1
Omgivelsestemperatur	0 til +45 °C	EAN/UPC – produkt/boks	8718696887103
Produktdata		SAP-teller – pakker per utvendige	1
Produktnavn for bestilling	DUS360CR-DALI	EAN/UPC – boks	8718696894101

Målskisse

