



LightMaster KNX

PDLPC416-FR-KNX

DALI Dimming switch 4 channels

Acest dispozitiv de acționare pentru releu este proiectat pentru a asigura controlul rentabil al balasturilor de înaltă frecvență DALI pentru lămpi fluorescente. Fiecare dintre cele patru ieșiri de control acceptă protocoalele transmisie DALI, DALI adresat, 1-10 V și DSI. Semnalele de control pot fi programate să funcționeze în tandem cu cele patru ieșiri comutate interne, ceea ce va izola automat circuitul de alimentare atunci când toate canalele asociate sunt la 0 %. Această caracteristică este utilă pentru aplicații cu consum redus de energie, deoarece balasturile DALI atrag o cantitate semnificativă de putere în așteptare atunci când lămpile sunt stinse. Dispozitivul poate fi montat pe o șină DIN și este conceput pentru a fi instalat într-un panou de comandă lângă întrerupătoarele care alimentează cu putere circuitele de iluminat controlate. Acesta conține o magistrală de alimentare încorporată DALI, eliminând necesitatea unui dispozitiv suplimentar de alimentare externă.

Catalog de date

General Information	
Descriere tip	PDLPC416-FR-KNX [DALI Dimming switch 4 channels]
Product Data	
Cod complet produs	871016353376600
Nume comandă produs	PDLPC416-FR-KNX
EAN/UPC - Produs	8710163533766

Cod de comandă	53376600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	913703531609
Greutate netă (bucată)	180,000 g