



# LightMaster KNX

## PLOS-CM-DALI

### DALI multi sensor for DALI multi master actuator

PLOS-CM-KNX ve PLOS-CM-DALI, hareket algılamayı (PIR) ve ortamın ışık düzeyini algılamayı (PE) tek bir cihazda bir araya getiren, tavana gömme olarak monte edilen düşük profilli 360°'lik sensörlerdir. Ofis binaları gibi uygulamalarda, bu evrensel sensörler hareket algılamak ve ışıkları açmak ya da programlanmış bir aydınlatma sahnesini başlatmak için kullanılabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için odalarda insan yokken ışıklar otomatik olarak karartılabilir veya kapatılabilir. Bu birimlerde ayrıca hareket sensörünü çevreleyen, yerleştirilerek takılan parçalı bir bilezik bulunur. Bu yolla, algılanan alanın bir bölümü devre dışı bırakılarak, bitişik kapı girişleri ve koridorlardaki hareketlerin algılanması önlenmiş olur. Ofis çalışma istasyonları gibi çalışma alanlarının her biri için doğru aydınlatma kontrolü sağlanmasının önemli olduğu durumlarda, sensörler ışığın ayarlanmasını kolaylaştırır. PLOS-CM-KNX doğrudan KNX ağından güç alır. PLOS-CM-DALI gücünü doğrudan, DALI ışık bağlantıları arasında çalışan DALI ağından alır, böylece ek bir ağ alanı kablolanmasına gerek kalmaz. PLOS-CM-DALI sensörü yalnızca PDBC120-DALI-KNX birimi gibi bir Philips KNX MultiMaster denetleyicisiyle bağlandığında kullanılabilir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tür açıklaması	PLOS-CM-DALI   DALI multi sensor for DALI multi master actuator
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871016353516600
Sipariş ürün adı	PLOS-CM-DALI
EAN/UPC - Ürün	8710163535166

Sipariş kodu	53516600
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	913703532409
Net Ağırlık (Parça Başı)	73,500 g