



Bộ điều khiển đa năng Dynalite

DMD316-CE

Đôi khi, dự án của bạn cần sử dụng nhiều loại tải ánh sáng khác nhau thì mới đạt được kết quả kỳ vọng. Mỗi loại tải này lại đòi hỏi một kiểu điều khiển riêng. Bộ điều khiển đa năng Dynalite sẽ giúp bạn tùy biến các loại đầu ra bằng các mô-đun đầu ra khác nhau. Khi sử dụng bộ điều khiển đa năng gắn ray, chúng ta có thể chọn một loại điều khiển cụ thể cho mỗi mạch: role, bộ điều chỉnh độ sáng sử dụng Triac, bộ điều chỉnh độ sáng sử dụng Transistor, điều khiển bộ điều khiển, bộ điều khiển với chức năng mặc định, điều khiển quạt và điều khiển màn chiếu. Trong mọi hệ thống kết hợp, có thể điều khiển nhiều loại tải chỉ bằng một thiết bị duy nhất. Nhờ vậy, việc lắp đặt trở nên đơn giản và giúp hạn chế lãng phí công suất các mạch không dùng đến.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Ghi chú	Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu CE	Dấu CE
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	0 đến +40°C

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	DMD316-CE

Tên sản phẩm đầy đủ	DMD316-CE
Mã sản phẩm đầy đủ	871869600708200
Mã đơn hàng	913703666709
Số vật liệu (12NC)	913703666709
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696007082
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8718696014585

Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Bản vẽ kích thước

